

WOOL FINENESS METER


**** code 272C ****

The original Wool Fineness Meter has gained wide popularity and acceptance, and is in use in quality control laboratories and test rooms worldwide.

- Average fibers diameter in a few minutes.
- IWTO standard method of test.
- Operates on the well-known airflow principle.

Technical features

- Device for the control of the wool fibre fineness.
- Measurement from 16 to 36 microns.
- Each unit equipped with its Calibration Chart prepared using INTERWOOLLABS wool references.
- Test with 2.5 grams sample.
- Complete with electric vacuum-pump generating the air flow, 230 V, 50 Hz or 115 V 60 Hz (to be specified on order).
- Includes Non Hygroscopic Plug for checking instrument and correction of reading.



Also Available:

- Interwoollabs IH Standards for fineness calibration purposes, code

International standards/Norme internazionali
ISO 1136, ASTM D1282, IWTO 6, IWTO 28

Lo strumento Wool Fineness Meter è conosciuto ed apprezzato nel mondo intero e utilizzato nei laboratori di controllo qualità, nelle sale prova e nei centri di ricerca.

- Misurazione del diametro medio delle fibre in pochi minuti.
- Esecuzione del test in accordo alla normativa internazionale IWTO.
- Tecnica di misura basata sul consolidato principio del flusso d'aria.

Caratteristiche Tecniche

- Strumento per il controllo della finezza delle fibre.
- Campo di misura da 16 a 36 micron.
- Ogni strumento è dotato di Tabella di Calibrazione redatta utilizzando INTERWOOLLABS wool references.
- Test con soli 2,5 grammi di fibre.

*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.

*Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.

WOOL FINENESS METER

**** code 272C ****

- Completo di elettropompa di aspirazione per generare il flusso di aria, 230 V, 50 Hz o 115V 60 Hz (da specificare all'ordine).
- Dotato di Tampone non igroscopico per il controllo dello strumento.

Accessori:

- Interwoollabs IH Standards per la calibrazione della finezza, code

CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL FEATURES
Elettropompa di aspirazione per generare il flusso d'aria	Electric vacuum-pump generating the air flow
Tampone non igroscopico per il controllo dello strumento.	Non Hygroscopic plug for checking instrument
Consumo elettrico: 250 W	Power Consumption: 250 W
Alimentazione elettrica: 230 V 50 hz.	Power supply: 230 V 50 hz.
Alimentazione elettrica: 115 V 60 hz.	Power supply: 115 V 60 hz.
Dimensioni: 240 (L) x 330 (P) x 580 (H) mm.	Dimensions: 240 (L) x 330 (W) x 580 (H) mm
Peso netto: kg	Net weight: kg
OPTIONAL	OPTIONAL
Bilancia elettronica analitica e di precisione per laboratorio, campo di pesata 820 g, precisione di lettura 0,01 g, piatto di pesata Ø 115 mm, dotata di camera di pesata, code 165.708.	Laboratory Analytical and Precision Balance; weighing capacity 820 g, readability 0,01 g, weighing pan size Ø 115 mm, endowed with weighing chamber, code 165.708.
Bilancia elettronica analitica e di precisione per laboratorio, campo di pesata 320 g, precisione di lettura 0,001 g, piatto di pesata Ø 115 mm, dotata di camera di pesata, code 165.704.	Laboratory Analytical and Precision Balance; weighing capacity 320 g, readability 0,001 g, weighing pan size Ø 115 mm, endowed with weighing chamber, code 165.704.
Interwoollabs IH Standards per la calibrazione della finezza, code	Interwoollabs IH Standards for fineness calibration purposes, code
*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. *Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.	

*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.
*Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.



Mesdan

MESDAN S.p.A. - Via Masserino, 6
25080 Puegnago del Garda (BS) - Italy
Phone +39 0365 653142
Fax +39 0365 651011
sales@mesdan.it - www.mesdan.com