

RAW COTTON SELECTOR

**** code 3282 ****

Small laboratory carding machine to prepare a clean and homogenous sample of raw cotton, to be used with NATI for the testing of neps content.

The use of the Raw Cotton Selector eliminates the human error in the sample preparation, and the subsequent reading difference when checking the neps content in raw cotton.



Mini carda per laboratorio per la preparazione di un campione omogeneo e pulito di cotone sodo da utilizzare con il NATI per l'analisi del contenuto dei neps.

L'uso del Raw Cotton Selector elimina l'errore umano nella delicata preparazione del provino e la conseguente differenza di lettura del contenuto di neps nel cotone sodo.

Use Utilizzo



Fig. 1



Fig. 2

After weighing 2 grams of raw cotton by means of an electronic scale, and inserting the same into the Raw Cotton Selector, remove the obtained web by means of the special extractor, and pass it another two times through the instrument.

Dopo aver pesato con una bilancia elettronica 2 grammi di cotone sodo e averlo inserito nel Raw Cotton Selector, il velo prodotto viene staccato dal rullo con l'apposito estrattore e ripassato altre due volte con lo strumento.

RAW COTTON SELECTOR

**** code 3282 ****



Fig. 3



Fig. 4

Manually roll up the final cotton web obtained with the instrument in order to prepare a sliver sample.

Il velo di cotone definitivo prodotto con lo strumento viene arrotolato manualmente per la preparazione di un campione a forma di nastro.



Fig. 5




Fig. 6

The sliver is thus ready to be tested with NATI

Il nastro è pronto per essere sottoposta a prova con il NATI

CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL CHARACTERISTICS
diametro tamburo 20 cm	Drum diameter 20 cm
Tamburo velocità di rotazione: 200 giri/min.	Drum rotation speed: 200 rpm
Tamburo con guarnizioni elastiche speciali.	Drum special elastic gasket
Dispositivo antinfortunistico con copertura del tamburo rotante.	Accident-prevention device covering the rotating drum.
Assorbimento elettrico: 30 VA	Electric consumption: 30 VA
Alimentazione elettrica: 230 V 50 hz.	Power supply: 230 V 50 hz.
Alimentazione elettrica: 115 V 60 hz, con trasformatore esterno	Power supply: 115 V 60 hz with external transformer
Dimensioni: 625 (L) x 420 (P) x 250 (H) mm.	Dimensions: 625 (L) x 420 (D) x 250 (H) mm
Peso netto 25 kg	Net weight 25 kg
*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. *Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.	